

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	SVACR/L 1212M11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 1
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200