

Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	SVACR/L 1616M16
Fejhossz L ₁	40 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269021 2
Szárméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergákés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500