



Infravörös hőmérsékletmérő készülék, Típus: T1



Rendelési adatok

Rendelés száma	474012 T1
GTIN	4029547011689
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Gyors, érintés nélküli mérés távolról is.

- **Kijelzés: Min. / Max. értékek**
- **Határérték-felügyelet optikai és akusztikus riasztással.**
- **Kicsi és kézre álló megvilágított kijelzővel.**
- **Gyors mérés: 2 mérés/s.**

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv és 1 × elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Opcionális tartozék:

Védőtok 474029 sz.

Műszaki leírás

Hibahatár (0,1 és 400 °C között)	$\pm 1,5$ vagy $\pm 1,5$ % a mért értékből °C
Súly	200 g
Optika	10 : 1
Beállítható emissziós tényező	0,1 - 1

Szélesség	38 mm
Méréstartomány	-30 - 400 °C
Magasság	190 mm
Hibahatár (-30 és 0 °C között)	±2 vagy ±2 % a mért értékből °C
Infravörös felbontás	0,1 °C
Hossz	75 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I5
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
-------------------------------------------------------	----------

Tartozék

Bőr védőtok	474029
-------------	--------