

PRYOR

Beütőbetű készlet, 26 darabos Dotstress A – Z, Írásmagasság: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085442 3
GTIN	5022044018242
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Lowstress Dotstress kézi beütő bélyeg rádiusz gravírozással rendelkezik, ennek során az anyag felülete a jelölés során csekélyebb terhelésnek van kitéve.

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos.

Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Nagyteljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret.

Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Szárvastagság	6,35
---------------	------

Teljes hossz	63,5 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------