

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	CRSNR/L 2525M12
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	12 mm
Kallantyú	259035 3
Csavar alátétlapkához	259025 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 43
Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Hozzávaló váltólapka	RN.. 1207..
Teljes hossz L	150 mm
Alátétlapka szorítókörömhöz	259041 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Karom Típus 3

259035 3

Alátétlapka Típus 43

259031 43

Csavar alátétlapkához Típus 2

259025 2

Szorítóköröm alátétlapka Típus 1

259041 1

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500