

**Felfogó csap Form D Nemesacél, ellapított, Ø D: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370047 10
GTIN	2050001885333
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

Köszörült és kolszterizált® nemesacél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása tűrésmérettel.

A furatok távolságméretének tűrései áthidalhatóak.

Külső Ø d_{n6} : 7 mm

Hossz 1: 7 mm

Gallérhossz L_2 : 10 mm

Menet M: M 3

Műszaki leírás

Menet M	M 3
Külső Ø D	10 mm
Gallérhossz L_2	10 mm
Hossz 1	7 mm
Külső Ø d_{n6}	7 mm