



Önbeálló felfekvő sík, külső menet, Menet M: M8



Rendelési adatok

Rendelés száma	370055 M8
GTIN	2050001875532
Árucikk kategória	37K

Leírás

Kivitel:

- Nemesített acél, foszfátzott test.
- A golyó elfordulás ellen biztosított.

Golyó golyóscsapágy acélból.

Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

Műszaki leírás

Hossz 1	13 mm
Külső Ø D ₁	7,2 mm
Gallérhossz L ₂	8 mm
Menet M	M8

Külső Ø D	13 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	10 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo