



## Önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370057 M10
GTIN	2050001879875
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátózott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Keményfém golyó.

Külső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

Külső Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Hossz l	18 mm
Menet M	M10
Külső Ø D	20 mm

Gallérhossz L <sub>2</sub>	10 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	25 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo