



## Önbeálló felfekvő sík, belső menet, Menet M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370058 M3
GTIN	2050001879318
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Golyó golyóscsapágy acélból.

Belső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

Gallérhossz L <sub>2</sub>	3,5 mm
Külső Ø D	12 mm
Hossz 1	11 mm
Menet M	M3

Külső Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	10 kN
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo