



## Önbeálló felfekvő recézett, belső menet, Menet M: M5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370059 M5
GTIN	2050001888273
Árucikk kategória	37K

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Golyó golyóscsapágy acélból.

Belső menettel.

#### Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

#### Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.

### Műszaki leírás

Gallérhossz L <sub>2</sub>	6,3 mm
Külső Ø D	28 mm
Menet M	M5
Külső Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Hossz 1	25 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	90 kN
Termék fajtája	Önbeállító felfekvo