



Sűrített levegős zsírzőkészülék, mobil, Hozzávaló edény űrtartalom: 25kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	084000 25
GTIN	4024937410806
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Mobil sűrített levegős zsírzőkészülék mozgató kocsival a tartós zsír gazdaságos és biztonságos szállításához. Nagy szállítási teljesítmény az 1 : 55 áttételi arány, valamint a nagy átmérőjű szívócsatlakozó és biztonsági zsírzőtömlők következtében. Max. 2. konzisztencia osztályú olajokhoz és zsírokhoz, de bio zsírokhoz is (univerzális zsírokhoz) alkalmas.

Tartalom:

Zsírkövető fedél, acél porvédő fedél, nagynyomású zsírzópisztoly és 4 m tömlő.

Figyelem:

A zsírzőkészülék önzsírozó és nincs szükség további vezetékes olajozóra. Javasolt vízleválasztóval rendelkező nyomáscsökkentő használata.

Műszaki leírás

Maximális kenőnyomás	400 bar
Szükséges légnyomás	3 - 10 bar
Maximális szállítási teljesítmény	600 g/min
Hozzávaló edény űrtartalom	25 kg

Tartály belső Ø	300 - 340 mm
Termék fajtája	Kenő készülék