

HOLEX**Weldon elem kiegyenlítéssel, rövid, Névleges Ø-höz d: 9mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 335720 9 |
| GTIN | 4045197801517 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscserés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

Felhasználás:

A menetfúróknak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció **csak** a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------|
| Külső Ø D | 18 mm |
| Állítási út V | 10 mm |
| Befogási tartomány d | 9 mm |
| Kinyúlási hossz A | 41,5 mm |

| | |
|----------------|------------------|
| Teljes hossz L | 48 mm |
| Termék fajtája | Menetfúró befogó |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Kiegészítő elem Befogási tartomány d 7-10 mm | 335730 7-10 |
|--|-------------|