

HOLEX**Weldon elem kiegyenlítéssel, hosszú, Névleges Ø-höz d: 7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 335725 7 |
| GTIN | 4045197801609 |
| Árucikk kategória | 32P |

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Húzó-/ nyomó kiegyenlítés egyenként 0,2 mm a kiegyenlítő elem fölött. A Weldon elem befogása menesztőfelülettel vagy kiegyenlítő elemmel történik.

Előny:

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

Felhasználás:

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Opcionális tartozék:

Kiegyenlítő elem 335730 sz.

Figyelem:

Minimális kiegyenlítés funkció **csak** a 300415 és 335730 sz.-mal kombinálva. Standard Weldon befogónál csak merev befogás lehetséges, lásd 335740 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|--------|
| Külső Ø D | 16 mm |
| Állítási út V | 10 mm |
| Befogási tartomány d | 7 mm |
| Kinyúlási hossz A | 139 mm |
| Teljes hossz L | 148 mm |

Termék fajtája

Menetfúró befogó