


**HOLEX****Weldon elem, merev, Névleges Ø-höz d: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335740 6
GTIN	4045197801340
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Két menesztőfelület 180°-kal és 10 mm-rel elcsúsztatva.

**Előny:**

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

**Felhasználás:**

A menetfúrónak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány d	6 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	14 mm
Kinyúlási hossz A	37,5 mm
Teljes hossz L	49 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

