


HOLEX**Weldon elem, merev, Névleges Ø-höz d: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	335740 12
GTIN	4045197801708
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó, edzett és köszörült **gyorscsérés csatlakozóval**. Belső négyszög a menetfúró befogásához ill. a nyomaték átviteléhez. A szorító mechanika megakadályozza a menetfúró kihúzását.

Két menesztőfelület 180°-kal és 10 mm-rel elcsúsztatva.

Előny:

- **Kedvező árú megoldás.**
- **Stabil, karcsú kivitel.**
- **Változtatható befogási ill. kinyúlási hossz.**

Felhasználás:

A menetfúróknak többek között egy Weldon tokmányba való befogásához.

Műszaki leírás

Állítási út V	10 mm
Befogási tartomány d	12 mm
Külső Ø D	20 mm
Kinyúlási hossz A	52 mm
Teljes hossz L	54 mm
Termék fajtája	Menetfúró befogó

