

Garant**Euronorm láda fogantyús kocsi, Típus: TNB1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Árucikk kategória	91T

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet. Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Alkalmazható:

963378, 963379, 963380 sz. NB10 – NB80 méretű Euronorm ládához.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	9,6 kg
Mélység	400 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Kerekek anyaga	Nyom nélküli poliuretán futófelület

Kerék Ø	125 mm
Magasság	910 mm
Szélesség	790 mm
Felfekvő keret magassága	180 mm
Termék fajtája	Fogantyús kocsi

Tartozék

Euronorm ládákkek Típus NB20	963379 NB20
Euronorm ládákSzürke Típus NB31	963380 NB31
Euronorm ládákSzürke Típus NB80	963380 NB80
Euronorm ládákpiros Típus NB42	963378 NB42
Euronorm ládákkek Típus NB14	963379 NB14
Euronorm ládákSzürke Típus NB14	963380 NB14
Euronorm ládákpiros Típus NB20	963378 NB20
Euronorm ládákpiros Típus NB70	963378 NB70
Euronorm ládákSzürke Típus NB15	963380 NB15
Euronorm ládákSzürke Típus NB55	963380 NB55
Euronorm ládákpiros Típus NB14	963378 NB14
Euronorm ládákpiros Típus NB10	963378 NB10
Euronorm ládákSzürke Típus NB33	963380 NB33
Euronorm ládákkek Típus NB42	963379 NB42
Euronorm ládákSzürke Típus NB42	963380 NB42
Euronorm ládákkek Típus NB10	963379 NB10
Euronorm ládákSzürke Típus NB20	963380 NB20
Euronorm ládákSzürke Típus NB34	963380 NB34
Euronorm ládákSzürke Típus NB24	963380 NB24
Euronorm ládákSzürke Típus NB70	963380 NB70
Euronorm ládákSzürke Típus NB10	963380 NB10

Euronorm l�d�kk�k T�pus NB70	963379 NB70
Euronorm l�d�kSz�rke T�pus NB50	963380 NB50