



Feszültségvizsgáló, Típus: 755-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus műanyag ház csúszásgátló gyűrűvel, gumírozott markolatrésszel és mérőcsúcs tartóval. **Áram, feszültség, ellenállás teljesen automatikus mérése.** Cserélhető vizsgálócsúcsok. Integrált zseblámpa a mérési hely megvilágításához.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális feszültség- és polaritás ellenőrzéshez, valamint áramméréshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás és javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Tartalom:

081561 sz. LR3 méretű elem, mérőcsúcsok és mérőcsúcs rátétek.

Műszaki leírás

Szakadásellenőrzés	igen
Ellenállás	1 Ω - 100 k Ω
Kijelzési határérték	4000
Mérési hely megvilágítása	igen
Váltóáram AC	0,1 – 200 A
IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	I4
Egyenfeszültség DC	6 V – 600 V
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Váltakozó feszültség AC	6 V – 600 V
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Multiméter

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásLakatfogó Típus D	027060 D
KalibrálásLakatfogó Típus D	027050 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------