



Feszültségvizsgáló, Típus: 750-1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 473210 750-1 |
| GTIN | 4029547013898 |
| Árucikk kategória | 47B |

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház és ergonomikus alakú markolat csúszásgátló gyűrűvel a biztonságos munkavégzés érdekében a lecsúszás veszélye nélkül. **Áttekinthető 360° kijelző** fényvezetővel.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, szakadás- és polaritás ellenőrzéshez. Az elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Tartalom:

Elem 081561 sz. LR3 méret, vizsgálócsúcs védő és mérőcsúcs rátétek.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Szakadásellenőrzés | akusztikus / LED max. 500 k Ω |
| AC kijelzési tartomány | 12 - 690 V |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| IP védettségi osztály | IP 64 |
| Fázissorrend ellenőrzése | 100 – 690 V |
| DC kijelzési tartomány | 12 - 690 V |
| Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Kalibrálás | I1 |
| A tartalmazott elemek száma | 2 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081551 LR3 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |

Szolgáltatások

| | |
|--|----------|
| KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S | 027120 S |
| DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S | 027160 S |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|