



Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej, FW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726430 115
GTIN	4003773039334
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játégmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,3 - 1,6 mm
Teljes hossz	115 mm
Fejszélesség	11 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huзал max. Ø	0,3 - 0,6 mm
Élhossz	14 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huзал max. Ø	0,3 - 1,2 mm

Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	kerek
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó