



Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, hegyes fej, FW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726431 115
GTIN	4003773044307
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Fejszélesség	11 mm
Élhossz	14 mm
Teljes hossz	115 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	0,3 - 0,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,3 - 1,3 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 1 mm

Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	hegyes
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó