



## Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, hegyes fej, FW, Teljes hossz: 115mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726436 115    |
| GTIN              | 4003773025122 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Többkomponensű markolat, fekete/szürke, elektromosan vezető.

**ESD védett.****Felhasználás:**

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

**Szabvány:**

DIN ISO 9654

**Alapanyag:**

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

### Műszaki leírás

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Fejszélesség                               | 11 mm        |
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø     | 0,3 - 1,3 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huza max. Ø      | 0,3 - 0,5 mm |
| Teljes hossz                               | 115 mm       |
| Élhossz                                    | 14 mm        |
| Vágásteljesítmény: Középkemény huza max. Ø | 0,3 - 1 mm   |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD                               |
| Vágóél                       | kis szögben vágás                     |
| Alapanyag                    | Golyóscsapágy acél                    |
| Fejalak                      | hegyes                                |
| Szabvány                     | DIN ISO 9654                          |
| Nyel                         | Többkomponensű markolat               |
| Gyártási eljárás             | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
| Felület                      | tükörfényűre polírozott               |
| Terméknév attribútum         | FW                                    |
| Termék fajtája               | Vágó fogó                             |