

**Garant****Műanyag oldalcsípőfogó 45°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725550 150
GTIN	4045197815668
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, száruk műanyag bevonattal és nyitórugóval. Fej 45°-ban hajlított.

**Felhasználás:**

Műanyag nyúlványok síkban történő vágásához **(nem fémhez)**.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	150 mm
Vágóél	vágás nélkül
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	polírozott
Fej	45°-ban hajlított
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
műanyagokhoz	igen

állítható ütközőcsavar	nem
Termék fajtája	Vágó fogó

---

## Tartozék

Rugó műanyag dalcsípőfogókhhoz Típus 135/160	725510 135/160
--	----------------