



## Keményfém betonfúró „CYL-3“, Fúró Ø: 6 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	786005 6
GTIN	3165140186728
Árucikk kategória	76K

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkákkal.

#### Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 60 mm

Teljes hossz: 100 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	60 mm
Fúró Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	100 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró