

**Keményfém betonfúró „CYL-3”, Fúró Ø: 6,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786005 6,5
GTIN	3165140186735
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:**

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkákkal.

Felhasználás:

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 60 mm

Teljes hossz: 100 mm

Szár Ø: 6,5 mm

Műszaki leírás

Spirálhossz	60 mm
Vágóélek száma Z	2
Fúró Ø	6,5 mm
Szár Ø	6,5 mm
Teljes hossz	100 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró