

**Keményfém betonfúró „CYL-3“, Fúró Ø: 8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	786005 8
GTIN	3165140186759
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Szívós keményfém lapkával ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.

**Ütvefúró és fúró** erős keményfém váltólapkával.

**Felhasználás:**

Elsősorban **tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel** betonba, falazatba, természetes és műköbe.

Kemény és puhafa, műanyagok, akril és kerámia fúrásához is. Élkorrektúrával edzett acélban végzett fúrásokhoz is alkalmas.

Szár: Hengeres szár

Spirálhossz: 80 mm

Teljes hossz: 120 mm

Szár Ø: 8 mm

**Műszaki leírás**

Spirálhossz	80 mm
Fúró Ø	8 mm
Teljes hossz	120 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø	8 mm
Szerszámanyag	HM
Szabvány	DIN 8039
Szabvány	ISO 5468

Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	Hengeres szár
Termék fajtája	Kőzetfúró