

**Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 5X115mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789005 5X115 |
| GTIN | 3165140027724 |
| Árucikk kategória | 76K |

Leírás**Kivitel:**

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Teljes hossz | 115 mm |
| Ø | 5 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Spirálhossz | 50 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Plus |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |