



## Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 7X165mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789005 7X165
GTIN	3165140027793
Árucikk kategória	76K

### Leírás

#### Kivitel:

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

#### Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

### Műszaki leírás

Teljes hossz	165 mm
Ø	7 mm
Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	100 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró