

**Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 12X465mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789005 12X465
GTIN	3165140028387
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:**

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

Műszaki leírás

Spirálhossz	400 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz	465 mm
Ø	12 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró