

**Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 18X200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789005 18X200
GTIN	3165140028004
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

**Műszaki leírás**

Spirálhossz	150 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz	200 mm
Ø	18 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró