

**Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 22X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789005 22X250
GTIN	3165140028080
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Ø	22 mm
Spirálhossz	200 mm
Teljes hossz	250 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró