

**Keményfém kalapácsfúró „5” SDS-plus, Ø × teljes hossz: 25X450mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789005 25X450
GTIN	3165140028158
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:**

Aktív központósító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

**Műszaki leírás**

Ø	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Spirálhossz	400 mm
Teljes hossz	450 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró