

Garant**RC.X 1003, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Árucikk kategória	21G

Leírás

RC.X 1003 HB7010-1 Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RCMX 1003
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz