


HOLEX**Lamellás csiszoló (A), 60-as szemcse, Fej Ø×fej szélesség: 80X30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554100 80X30
GTIN	4045197803214
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák **normál korund** szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülégyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	9500 min ⁻¹
Fej Ø	80 mm
Fejszélesség	30 mm
Ajánlott fordulatszám	6000 min ⁻¹

Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	60-as szemcse
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Száraz	alkalmas		