



Lépcsős pofa, szorítókörmökhez mobil, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361347 125
GTIN	4250364402729
Árucikk kategória	34A

Leírás

Felhasználás:

Kész elem és nyersdarab befogásához (becsavarozható szorítókörmökkel).

Alkalmazható:

Titan 2 361302 sz.

Figyelem:

Nyers darab befogása csak párhuzamos munkadarabok esetén. Szorítókörmök 361238 – 361250 sz.

Műszaki leírás

Hossz l_1	40 mm
Hozzávaló színkód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színkód	Titan
Hozzávaló színkód	LCV125G
Pofaszélesség b	124,4 mm
Pofamagasság h	39,5 mm
Pofahossz l	70 mm
Magasság h_1	20 mm
Termék fajtája	Satupofák

