

**Garant****Heavy-Duty-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány  
beszúrási D1 / D2: 234/350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274086 234/350
GTIN	4062406204747
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.

**Felhasználás:**

A 274006 sz. készzárral kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

$D_2$  = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Műszaki leírás**

Max. fogásmélység $t_{max}$	100 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	350 mm
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	234 mm
Felhasználás módja	balos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség $w$	8 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

