

Garant**Heavy-Duty-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 184/250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274088 184/250
GTIN	4062406204792
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274006 sz. készzárral kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

D_2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	80 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	184 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	250 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	8 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

