



## Asztali jelölőrendszer mini 120/100 Station Touch, Típus: STATION



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085756 STATION
GTIN	
Árucikk kategória	04F

### Leírás

#### Kivitel:

Asztali jelölőrendszer:

- **Kapacitív érintőképernyővel**
- **Billenő kar a gyors alkatrész cseréhez**
- **Elektromágneses meghajtás**
- **A jelölt terület megvilágítása bekapcsolható LED-del**
- **Energiavezető láncban elvezetett áramkábel**
- **Lézerpointer a jelölési folyamat szimulációjához**
- **30 beállítható beütési vastagság**
- **Integrált szoftver**

### Műszaki leírás

Maximális jelölési mélység	5 mm
Írasmagasság	1 - 99,9 mm
Gyártó jelölése	mini 120/100 STATION
Interfész	Digimatic interfész

Interfész	Ethernet
Maximális feliratozási mező magasság	100 mm
Maximális feliratozási mező szélesség	120 mm
Írásjelek	Mondatjelek
Írásjelek	0-9
Írásjelek	Aa-Zz
Betűtípus	Közepes betűtávolság
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	230 V
Termék fajtája	Tűs feliratozó

## Tartozék

Mágneses tartólemez FlyMarker® mini-hez Típus 120/45	085758 120/45
Beütő mágnes, extra erős Típus 120/45	085779 120/45
Oszlopos állvány telepített működtetéshez / használathoz. Típus MINI	085783 MINI
Logó létrehozása fájlból Típus LOGO	085785 LOGO
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 110 fok	085790 110
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 60 fok	085790 60
Jelölőtű FlyMarker®-hez A jelölőtű hegyének szöge 90 fok	085790 90