

Garant**Vízmérték bekapcsolható mágnessel, 3 darabos készlet, Hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461711 400
GTIN	4062406206659
Árucikk kategória	41H

Leírás**Kivitel:**

Stabil, eloxált alumínium profil. Sík és **prizmás mérőfelület**. A **bekapcsolható mágnes** sík felületeken és pl. **csöveken is** működik. A perem nélküli libellák nagyítóképességgel torzításmentes rálátást biztosítanak a libellabuborékra. A függőleges fejrész libella felülről is nagyon jól leolvasható. **Hibahatár fej feletti mérések esetén: 0,5 mm/m.**

Tartalom:

3 x vízmérték 467010 sz.

Műszaki leírás

Vízszintes libellák száma	1
Fogantyú	nem
Hossz	400 mm
Függőleges libellák száma	1
Hibahatár normál helyzetben	0,5 mm/m
Mágnes	bekapcsolható
Termék fajtája	Vízmérték

Tartozék

Vízmértékbekapcsolható mágnessel Hossz 400 mm

467010 400