

Garant**Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 5,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613600 5,5
GTIN	4062406219581
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Alapanyag:**

Króm-ötvözött acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:**HT-Drive** – a különlegesen méretpontos profil.**Előny:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	100 mm
Maximális pofamagasság h1	4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	5,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	6 mm
Szabvány	DIN 3113 A

Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs