

**Garant****Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 21 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614600 21
GTIN	4062406220723
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

**Szabvány:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**HT-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **HT-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

**Előnyök:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	21 mm
Kulcs hossza L	280 mm
Maximális pofamagasság h1	9,2 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	13,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus

Csillag helyzete	10 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
szikramentes	nem
Erősen hajlított csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs