

Garant**Villáskulcs, Kulcsnyílások: 21X23mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610600 21X23
GTIN	4062406220372
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:**DIN 3110 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	8 mm
Kulcsnyílás ₂	23 mm
Maximális pofaszélesség b2	51 mm
Kulcs hossza L	250 mm
Kulcsnyílás ₁	21 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális pofaszélesség b1	47 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok

Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs