

**Garant****Villáskulcs, Kulcsnyílások: 14X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610600 14X17
GTIN	4062406220280
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.  
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

**Szabvány:****DIN 3110 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Maximális pofaszélesség b2	39 mm
Maximális pofamagasság h	6 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	14 mm
Kulcs hossza L	205 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális pofaszélesség b1	33 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	17 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok

Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs