

**Garant****Villáskulcs, Kulcsnyílások: 24X26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610600 24X26
GTIN	4062406220402
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Sülylesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.  
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

**Szabvány:****DIN 3110 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	270 mm
Maximális pofaszélesség b1	54 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	26 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	24 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális pofaszélesség b2	58 mm
Maximális pofamagasság h	9 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok

Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs