

**Garant****Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	613600 34
GTIN	4062406220563
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.  
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében.  
Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Alapanyag:**

Króm-ötvözött acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:****HT-Drive** – a különlegesen méretpontos profil.**Előny:**

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Maximális pofamagasság h1	14 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	21 mm
Kulcsnyílás	34 mm
Kulcs hossza L	450 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Szabvány	DIN 3113 A

Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs