

Garant**Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 7X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615600 7X8
GTIN	4062406220839
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 838 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive – a különlegesen méretpontos profil.

Előny

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	180 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	14 mm
Kulcsnyílás ₁	7 mm
Kulcsnyílás ₂	8 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	12 mm

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Erősen hajlított csillag	igen
Nyitott csillag	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs