

Garant**Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614600 18
GTIN	4062406220693
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Sülyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. **Csillagkulcs-oldal hajlított.**

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az **HT-Drive** jelölésről ismerhetők fel.

Előnyök:

- **A csavarok oldalát fogja meg. – Kíméletesen bánik a csavarokkal. – A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. – Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	8,5 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Kulcs hossza L	255 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	12 mm

Csillag helyzete	10 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
szikramentes	nem
Erősen hajlított csillag	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs