

**Garant****Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 21X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615600 21X24
GTIN	4062406221027
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 838 / ISO 3318****Alapanyag:**

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**HT-Drive** – a különlegesen méretpontos profil.

**Előny**

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>2</sub>	24 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	35 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	32 mm
Kulcs hossza L	330 mm

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	21 mm
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Erősen hajlított csillag	igen
Nyitott csillag	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs