

**Garant****Menetmetsző HSS, MF: 60X3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 141050 60X3   |
| GTIN              | 4062406223175 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Túrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 105 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Magasság       | 22 mm     |
| Túrési osztály | DIN 13 6g |
| Külső Ø        | 105 mm    |
| Emelkedés      | 3 mm      |
| Menetméret     | M60x3     |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Menetfajta     | MF          |
| Profilszög     | 60 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS         |
| Szabvány       | EN 22568    |
| Vágásirány     | jobbos      |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                |         |