

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 13X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141050 13X1
GTIN	4062406222093
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Külső Ø: 38 mm

Magasság: 11 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	38 mm
Magasság	11 mm
Emelkedés	1 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M13×1

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		