

Garant**Menetmetsző, G: G2.3/4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 142050 G2.3/4 |
| GTIN | 4062406224028 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 81,53 mm

Külső Ø: 120 mm

Magasság: 22 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------|
| Menet Ø | 81,53 mm |
| Vágásirány | jobbos |
| Tűrési osztály | A |
| Menetméret | G2.3/4 |

| | |
|----------------|-------------|
| Külső Ø | 120 mm |
| Menet / coll | 11 |
| Magasság | 22 mm |
| Menetfajta | G |
| Profilszög | 55 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | EN 24231 |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |